

LightPath 355440 | Gespresste Asphäre, 4,7 mm Durchm., 0,52 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-135** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€36,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€36,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
4.70 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.76 @980nm

Numerische Apertur NA:
0.5

Substrat: [D-ZLaF52LA](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 980
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.12
Randdicke ET (mm): 2.68
Mittendicke CT (mm): 3.83 ±0.05
Blende: 0.96
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm): 1.962
Artikelnummer von LightPath: 355440
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Finite Conjugate for Magnification
Arbeitsabstand (mm): 7.09
Konjugierter Abstand: Finite
Hinweis: NA, Object (mm): 0.26 WD, Image (mm): 7.09 WD, Object (mm): 2.71

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform