

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Kabelloser Detektor für Leistung und Energie (Volumenabsorber), 0,3 - 2,5 µm, 30 W



0.3 - 2.5µm, 30W, Volume Absorber, Wireless Power & Energy Detector

Produkt #17-211 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

1 **€2.795,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.795,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):  
80.6 x 50 x 61.3

Gewicht (g):  
210

Gewicht (kg):  
0.21

Sensor:  
Volume Absorber

Aktive Fläche (mm):

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 18                                                           |
| <b>Computerschnittstelle:</b><br>Bluetooth®                  |
| <b>Max. Eingangsstrahlleistung (mW):</b><br>30,000           |
| <b>Kühlmethode:</b><br>Heatsink                              |
| <b>Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):</b><br>30 |
| <b>Zerstörschwelle (W/cm²):</b><br>700                       |
| <b>Zerstörschwelle (kW/cm²):</b><br>0.7                      |
| <b>Max. Leistungsdichte (J/cm²):</b><br>6                    |
| <b>Rauschen:</b><br>2 mW                                     |
| <b>Kompatible Messgeräte:</b><br>Not Required                |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>300 - 2500               |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.3 - 2.5                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |