

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gerasster absorbierender ND-Filter, OD 0,3, M39,0 x 0,50



Produkt #59-166 3-4 TAGE

-

1

+

€43,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€43,00
Stk. 10+
€40,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.3

Freie Apertur CA (mm):
34.0

Filtergewinde:
M39 x0.50

Substrat: ☐

ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 50
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 5.2 ±0.3
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 41.0 ±0.3
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen