

Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,3, M55,0 x 0,75



Produkt #65-014 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€38,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€38,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD: 0.3
Freie Apertur CA (mm): 51.0
Filtergewinde: M55 x0.75
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm): 5.00

Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 50
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 3.8 ±0.1
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 57.0 +0/-0.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen