

TECHSPEC®

Reflektierender Neutraldichtefilter mit OD 0,4; 50 mm quadratisch



Produkt #64-140

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€72,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€72,00

Stk. 6+

€57,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
0.4

Substrat: ☐ Float Glass
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Surface 1: Inconel
Reflexion (%): 25.00
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 40.00
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Freie Apertur (%): 80
Neutralität: ±5% of Optical Density
Hinweis: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform