

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

0,420 - 1,08µm, 300mw, Silizium, Leistungs-Fotodetektor



Photodetector with Attenuator

Produkt #89-309 3-4 TAGE



1



€1.050,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.050,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Mitgelieferte Filter:
OD 1.0 Attenuator

Größe (mm):
38.1 Dia. x27.4 T

Gewicht (g):
130

Gewicht (kg):
0.13

Sensor:

Silicon
Aktive Fläche (mm): 10
Max. Eingangsstrahlleistung (mW): 300
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W): 0.3
Zerstörschwelle (W/cm²): 100
Zerstörschwelle (kW/cm²): 0.1
Rauschen: 10 pW
Kompatible Messgeräte: Premier (#89-306) Deluxe (#89-305) USB (#89-307)
Wellenlängenbereich (nm): 420 - 1080
Wellenlängenbereich (µm): 0.420 - 1.08

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen