

0,5 Grad Diffusionswinkel, 12,5 mm, ungefasst



Produkt #35-860 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€90,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€90,00

Stk. 6+
€67,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°): ±0.5
Diffusionswinkel (°): 0.5 (FWHM)
Durchmesser (mm): 12.50
Toleranz Größe (mm):

±0.5
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Unmounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform