

Mikrometerschraube, 0,50“ Verstellweg, 0,001“ Einteilungen



Drive Mechanisms

Produkt **#58-660** 14 In Stock

-

1

+

€193⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€193,00 stückpreis
Stk. 10-24	€173,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
PARKER-HANNIFIN	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.5	Verstellweg (Zoll):

0.001	Skaleneinteilung (Zoll):
9.5	Schaftdurchmesser (mm):
Plain/Flat	Schaft/Drehspindel:
9.5	Schaftlänge (mm):
6.6 (0.26")	Drehspindeldurchmesser:
6.35 (0.25")	Min. Spindellänge (mm):
13.7 (0.54")	Max. Durchmesser (mm):
60.5 (2.38")	Gesamtlänge (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

English Micrometer	Verstellung:
--------------------	--------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte**
 - Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle VerstelleSchraube
 - Kompatibel mit unseren [kugelgelagerten Bühnen](#)
- Diese VerstelleSchrauben erhöhen die Velseitigkeit unserer [kugelgelagerten Bühnen](#). Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle VerstelleSchraube.
- Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-VerstelleSchrauben-Kombination zu finden.

Technische Informationen

