

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

0,5" verstellweg, Mikrometerschraube, Bunne mit Kugellager mit Durchbohrung



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration

Produkt #33-476 3-4 TAGE



1



€384,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€384,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Fine Screw (64 Pitch)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 31.8 x 32.5
Verstellweg (Zoll): 0.5
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (Zoll): No
Höhe (Zoll): 0.50
Höhe (mm): 12.7
Belastbarkeit, Normal (lbs): 6
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 1.25 x 1.28
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.16
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen