

0,5" x 0,5" (200 lp/mm), Strichgitter



Produkt #66-345 3-4 TAGE

- 1 + **€300,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€300,00
Stk. 5+
€285,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02

Frequenz (lp/mm):
200

Substrat:

Float Glass
Optische Dichte OD: 3.00
Größe (Zoll): 0.5 x0.5
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Typ: Metric
Toleranz Größe (mm): ± 0.02
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden): ≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°): ±1
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen