

0,5" x 6", 0,25" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-107** **20+ In Stock**

-

1

+

€53⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€53,00 stückpreis
Stk. 11-49	€48,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fresnel Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.06	Mittendicke CT (Zoll):
±0.05	Toleranz Größe (Zoll):

0.5 x 6.0	Größe (Zoll):
12.7 x 152.4	Größe (mm):
0.25 x 6.0	Effektive Größe (Zoll):
±0.020	Toleranz Dicke (Inch):

Optische Eigenschaften

6.35	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
0.25	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
200.00	Linien pro Zoll:
1.49	Brechungsindex (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):
--------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

