

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gerasster absorbierender ND-Filter, OD 0,6, M25,5 x 0,50



Produkt #59-168 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €31,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€31,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.6

Freie Apertur CA (mm):
21.0

Filtergewinde:
M25.5 x0.50

Substrat: ☐
ND Filter Glass

Dicke mit Fassung (mm):
4.50

Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 25
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 5.2 ±0.3
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 27.5 ±0.3
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen