

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gerasster absorbierender ND-Filter, OD 0,6, M30,5 x 0,50



Produkt #59-169 Lagernd

1 €38,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€38,50
Stk. 10+
€37,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.6

Freie Apertur CA (mm):
25.5

Filtergewinde:
M30.5 x0.50

Substrat:

ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm): 4.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 25
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 5.2 ±0.3
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 32.5 ±0.3
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen