

## 0,65" x 5,95", 0,38" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-108** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €53<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€53,00 stückpreis
Stk. 11-49	€48,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Fresnel Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.06 **Mittendicke CT (Zoll):**

±0.05 **Toleranz Größe (Zoll):**

0.65 x 5.95 **Größe (Zoll):**

16.51 x 151.13 **Größe (mm):**

0.38 x 5.95 **Effektive Größe (Zoll):**

±0.020 **Toleranz Dicke (Inch):**

## Optische Eigenschaften

9.65 **Effektive Brennweite EFL (mm):**

Acrylic **Substrat:**

Uncoated **Beschichtung:**

400 - 1100 **Wellenlängenbereich (nm):**

0.38 **Effektive Brennweite EFL (Zoll):**

200.00 **Linien pro Zoll:**

1.49 **Brechungsindex (n<sub>d</sub>):**

85 (Typical) **Transmission (%):**

## Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum) **Betriebstemperatur (°C):**

## Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 242:**

## Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

## Technische Informationen

