

0,65X - 4,6X VZM™-Objektiv mit dynamischem Fokus



Dynamic Focus VZM™ Lens

Produkt #89-999 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€1.456,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.456,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm): 248.00
Filtergewinde: M22.5 x 0.50
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Zoombereich: 7:1
Typ:

Zoom Lens
Vergößerung PMAG: 0.65X - 4.6X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 87.00
Art: Liquid Lens
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen