

0,75" x 5,95", 0,5" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt #14-116 **11 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €51⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10 | €51,50 stückpreis |
| Stk. 11-49 | €46,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fresnel Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.06 **Mittendicke CT (Zoll):**

±0.05 **Toleranz Größe (Zoll):**

0.75 x 5.95 **Größe (Zoll):**

19.05 x 151.13 **Größe (mm):**

0.75 x 5.95 **Effektive Größe (Zoll):**

±0.020 **Toleranz Dicke (Inch):**

Optische Eigenschaften

12.70 **Effektive Brennweite EFL (mm):**

Acrylic **Substrat:**

Uncoated **Beschichtung:**

400 - 1100 **Wellenlängenbereich (nm):**

0.50 **Effektive Brennweite EFL (Zoll):**

1.49 **Brechungsindex (n_d):**

85 (Typical) **Transmission (%):**

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum) **Betriebstemperatur (°C):**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Konform **Reach 242:**

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

