

0,75" x 5,95", 0,5" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#14-116**

KONTAKT

-

1

+

€51^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€51,50 stückpreis
Stk. 11-49	€46,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fresnel Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.06

Mittendicke CT (Zoll):

±0.05

Toleranz Größe (Zoll):

0.75 x 5.95	Größe (Zoll):
19.05 x 151.13	Größe (mm):
0.75 x 5.95	Effektive Größe (Zoll):
±0.020	Toleranz Dicke (Inch):

Optische Eigenschaften

12.70	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
0.50	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
1.49	Brechungsindex (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):
--------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

