

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

0,75" Verstellweg, Mikrometerschraube, Bunne mit Kugellager mit Durchbohrung



2.62" Center drive stage and its X-Y configuration

Produkt **#37-983** 3-4 Tage



1



€535,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€535,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Art der Bewegung: Linear (X)
Führungssystem: Ball Bearing
Verstellung: Fine Screw (64 Pitch)
Orientierung VerstelleSchraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 66.5 x 66.5
Verstellweg (Zoll): 0.75
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (Zoll): 0.001
Höhe (Zoll): 1.00
Höhe (mm): 25.4
Belastbarkeit, Normal (lbs): 62
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 2.62
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.72
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen