

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

0,75" Verstellweg, Mikrometerschraube, Bunne mit Kugellager mit Durchbohrung



45mm/1.75" Center drive stages and optional brackets

Produkt #36-484 KONTAKT



1



€483,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€483,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Fine Screw (64 Pitch)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 44.4 x 44.4
Verstellweg (Zoll): 0.75
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (Zoll): No
Höhe (Zoll): 0.75
Höhe (mm): 19.1
Belastbarkeit, Normal (lbs): 25
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 1.75 x 1.75
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.5
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen