

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

0,9" LED-Punktstrahler mit hoher Intensität, 530 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-858 3-4TAGE



1



€377,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€377,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Green

Durchmesser (mm):
22.90

Modellnummer:
SL073-530-IC

Länge (mm):

54.00
Betriebstemperatur (°C): 0 to 65
Wellenlänge (nm): 530.00
Arbeitsabstand (mm): 100.00
Intensitätssteuerung: Yes
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Wellenlängentoleranz (nm): ±25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%) : ±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Anzahl LEDs: 1 High Brightness
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 43.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Spot Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)