

0,9" LED-Punktstrahler mit hoher Intensität, weiß

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-856 **1 In Stock**

- 1 + €400⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€400,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

SL073-WHI-IC **Modellnummer:**

Yes **Intensitätssteuerung:**

50,000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

Anzahl LEDs:

1 High Brightness

1.00 **Anzahl an Kanäle:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Advanced Illumination **Hersteller:**

Spot Light **Gehäusegeometrie:**

Constant **Betriebsmodus:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

22.90 **Durchmesser (mm):**

54.00 **Länge (mm):**

43.00 **Beleuchtete Fläche (mm):**

Optische Eigenschaften

White **Farbe:**

100.00 **Arbeitsabstand (mm):**

±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance) **Lichtverteilung (%):**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads **Stecker:**

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 65 **Betriebstemperatur (°C):**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **Reach 233:**

Produktdetails

- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.