


0,9 OD, 25mm Durchmesser, IR Neutraldichtefilter



Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

Produkt **#87-198** 3-4 TAGE



1



€384,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€384,00

Stk. 11+

€344,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.2

Optische Dichte OD:
0.9

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Beschichtung: Metallic Based ND
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 12.6
Transmissionstoleranz (%): ±1.5
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 2000 - 14,000
Parallelität (Bogenminuten): <10
Freie Apertur (%): 90
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform