

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® NIR-Neutraldichtefilter mit OD 0,9; 25 mm Durchm.



Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

Produkt #49-070 3-4 TAGE



1



€104,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€104,00

Stk. 6+

€83,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Optische Dichte OD:
0.9

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Beschichtung: Metallic Based ND
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): 12.5
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 700 - 1100
Freie Apertur (%): 80
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Toleranz optische Dichte (%): ±10
Parallelität (Bogensekunden): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform