

Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,9, M46,0 x 0,75



Produkt #54-740 3-4 TAGE

- 1 + **€43,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€43,00
Stk. 10+
€39,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.9

Freie Apertur CA (mm):
42.0

Filtergewinde:
M46 x0.75

Substrat:

ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 12.5
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 4.4 ±0.1
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 48.0 +0/-0.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.4

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen