

TECHSPEC® 0° AOI, 12,5mm Durchmesser, Infrarotspiegel



TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

Produkt #64-453 Lagernd

- 1 +

€45,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€45,00

Stk. 10+

€39,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Hot Mirror, 0°

Durchmesser (mm):
12.50

Substrat:  BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Shortpass Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} >90% @ 400 - 690nm, R _{avg} >95% @ 710 - 1150nm AR: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Art der Beschichtung: Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform