

TECHSPEC® 0° AOI, 25,0mm Durchmesser, Infrarotspiegel



TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

Produkt #64-457 Lagernd

1 €53,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€53,00

Stk. 10+
€46,70

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Hot Mirror, 0°

Durchmesser (mm):
25.00

Substrat:  BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 3.30
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Shortpass Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} >90% @ 400 - 690nm, R _{avg} >95% @ 710 - 1150nm AR: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Art der Beschichtung: Dielectric

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform