

1-18, 101,6 x 101,6mm NBS 1963A Auflösungstestbild negativ



NBS 1963A Resolution Target

Produkt #85-275 3-4 Tage



1



€194,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€194,00

Stk. 5+

€185,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum deposited durable chromium pattern

Frequenz (lp/mm):
1-18

Substrat:
Float Glass

Optische Dichte OD: ≥3.0
Mustergroße (mm): 42.9 x 40.9
Größe (mm): 101.6 x 101.6
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.100
Typ: Negative
Toleranz Größe (mm): ±0.100
Hinweis: Pattern Location is Centered
NIST-Zertifikat: No
Changes in Frequency Steps: 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0
Line Width Tolerance (µm): ±2.7 - 1.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform