

1-18, 50,8 x 50,8mm NBS 1963A Auflösungstestbild negativ



NBS 1963A Resolution Target

Produkt #39-856 3-4 TAGE



1



€255,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€255,00

Stk. 5+

€243,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum deposited durable chromium pattern

Frequenz (lp/mm):
1-18

Substrat:
Float Glass

Optische Dichte OD: ≥3.0
Mustergroße (mm): 45.5 x 44.5
Größe (mm): 50.8 x 50.8 ±0.51
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Negative
NIST-Zertifikat: No
Changes in Frequency Steps: 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0
Line Width Tolerance (µm): ±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen