

1-18, 50,8 x 50,8mm NBS 1963A Auflösungstestbild positiv



NBS 1963A Resolution Target

Produkt **#39-857** AUSVERKAUF **6 In Stock**

-

1

+

€268⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€268,00 stückpreis
Stk. 5+	€255,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Typ:	
Positive	
NIST-Zertifikat:	
No	
Changes in Frequency Steps:	
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
45.5 x 43.0	Mustergröße (mm):
50.8 x 50.8 ±0.51	Größe (mm):
1.50	Dicke (mm):
±0.5	Line Width Tolerance (µm):
Optische Eigenschaften	
Vacuum deposited durable chromium pattern	Beschichtung:
1-18	Frequenz (lp/mm):
Float Glass	Substrat:
≥3.0	Optische Dichte OD:
20-10	Oberflächenqualität:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Negatives oder positives Muster (Chrombeschichtung ≥ 3,0 OD)
- Nach NBS Standard 1010A
- Frequenzbereich von 1 - 512 Linienpaaren/mm

Bei diesen Testbildern wird das Auflösungsmuster 1963A nach dem National Bureau of Standards verwendet. Erhältlich positiv oder negativ (schwarzes Muster/ transparentes Muster auf schwarzem Hintergrund) sowie auf Float- oder Opalglas (transparent/weiß). Ideal für präzise Optiktests.