

Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 1-2", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Produkt **#78-327** **1 In Stock**

-

1

+

€321^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€321,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

±0.0005

Genauigkeit (Zoll):

Produktdetails	
----------------	--

1 - 2 inches

Bereich:

Ratchet Thimble

Typ:

293-345-32	Modellnummer:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5E-05	Auflösung (Zoll):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Modelle QuantuMke® und Digimatic® mit Schutzart IP67
- Einfach abzulesendes digitales Display
- Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1“, 1-2“ und 2-3“

Die digitalen Bügelmesssschrauben von Mtutoyo bieten eine hohe Genauigkeit und Präzision über verschiedene Messbereiche und sind somit ideal für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Die Messschrauben QuantuMke® und Digimatic® besitzen ein einfach abzulesendes digitales Display, um Fehler zu reduzieren. QuantuMke® bietet ein besonders schnelles Mikrometer, das eine deutlich höhere Messgeschwindigkeit als Standardmikrometer erlaubt. Einige Modelle haben einen eingebauten SPC-Datenausgang, der eine nahtlose Integration mit Computern oder Druckern und somit eine effiziente Datensammlung und -analyse ermöglicht. Die digitalen Bügelmesssschrauben von Mtutoyo besitzen eine Friktionstrommel oder einen Ratschen-Stopp, um einen gleichmäßigen Druck und eine verbesserte Wiederholbarkeit sicherzustellen. Dank der Schutzart IP65 sind die Mikrometer resistent gegen Beschädigungen durch den regelmäßigen Kontakt mit Wasser, Schneidöl oder Kühlmittel.