

# Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65, 1-2", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Produkt #78-322 **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €417<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€417,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

±0.0005 Genauigkeit (Zoll):

**Produktdetails**

1 - 2 inches

Bereich:

Typ:

293-186-30

Modellnummer:

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

5E-05

Auflösung (Zoll):

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Modelle QuantuMke® und Digimatic® mit Schutzart IP67
- Einfach abzulesendes digitales Display
- Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1", 1-2" und 2-3"

Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo bieten eine hohe Genauigkeit und Präzision über verschiedene Messbereiche und sind somit ideal für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Die Messschrauben QuantuMke® und Digimatic® besitzen ein einfach abzulesendes digitales Display, um Fehler zu reduzieren. QuantuMke® bietet ein besonders schnelles Mikrometer, das eine deutlich höhere Messgeschwindigkeit als Standardmikrometer erlaubt. Einige Modelle haben einen eingebauten SPC-Datenausgang, der eine nahtlose Integration mit Computern oder Druckern und somit eine effiziente Datensammlung und -analyse ermöglicht. Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo besitzen eine Friktionstrommel oder einen Ratschen-Stopp, um einen gleichmäßigen Druck und eine verbesserte Wiederholbarkeit sicherzustellen. Dank der Schutzart IP65 sind die Mikrometer resistent gegen Beschädigungen durch den regelmäßigen Kontakt mit Wasser, Schneidöl oder Kühlmittel.