

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#53-964** □ Lagernd

- 1 + **€233,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€233,00

Stk. 10+

€222,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Freie Apertur CA (Inch):

0.81 (#36-461) / 1.81 (#36-465)
Freie Apertur CA (mm): 20.6 (#36-461) / 46.0 (#36-465)
Optische Mittenachse (mm): 50.8
Bereich: 10°
Größe (Zoll): 3.75 x 2.00 x 3.50
Größe (mm): 95.3 x 50.8 x 88.9
Gewicht (lbs): 1.3
Innendurchmesser (Inch): 2.25 x 20 TPI
Aufbau: Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Optikdurchmesser (inches): 1.0 or 2.0
Optische Mittenachse (inches): 2.00
Fixierung der Optik: #36-461 Required (for 1"/25mm) #36-465 Required (for 2"/50mm)
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 22.0 (#36-461) / 22.0 (#36-465)
Adjustment Screw Pitch (inches): 0.015

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen