

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



1 oz. Application Bottle of NOA (NOA60 shown as an example)



Produkt #12-863 KONTAKT



1



€115,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€115,50

Stk. 5+

€109,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall: Good
Verklebung Kunststoff: Excellent
Viskosität (cps): 800 - 1000
Widerstandsfähigkeit: Flexible
Brechungsindex n_d: 1.665 @ 589nm
Produktnummer Norland: 1665
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: High refractive index adhesive for bonding glass, plastics and metal.
Absorptionsbereich (nm): 315 - 450
Klebertyp: Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform