

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Optikkleber von Norland, 1 oz. Flasche NOA 68TH

Mehr Produkte von [Norland](#)



Norland Optical Adhesive NOA68TH, 1 oz. Application Bottle, #14-791

Produkt #14-791 ☐ Lagernd

-

1

+

 €87,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€87,00

Stk. 5+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Excellent/Good
Viskosität (cps): 20,000 - 25,000
Widerstandsfähigkeit: Flexible
Brechungsindex n_d: 1.54 @ 589nm
Produktnummer Norland: 68TH
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: Screen printable, high viscosity optical adhesive that can be UV cured and/or heat cured.
Hinweis: Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.
Absorptionsbereich (nm): 350 - 380
Klebertyp: Plastic to Plastic/Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 4.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform