

Mikrometerschraube, 1" Verstellweg, 0,001" Einteilungen, S-Face



Drive Mechanisms

Produkt #33-733 **2 In Stock**

- 1 + €102⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€102,00 stückpreis
Stk. 10-24	€91,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**
Mtutoyo **Hersteller:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1 **Verstellweg (Zoll):**

0.001	Skaleneinteilung (Zoll):
10	Schaftdurchmesser (mm):
Plain/Spherical	Schaft/Drehspindel:
15	Schaftlänge (mm):
6.35	Drehspindeldurchmesser:
27	Min. Spindellänge (mm):
18	Max. Durchmesser (mm):
95.5	Gesamtlänge (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

English Micrometer	Verstellung:
--------------------	--------------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

- **Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte**
 - Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellerschraube
 - Kompatibel mit unseren [kugelgelagerten Bühnen](#)
- Diese Verstellerschrauben erhöhen die Vielseitigkeit unserer [kugelgelagerten Bühnen](#). Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellerschraube.
- Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-Verstellerschrauben-Kombination zu finden.

;