

Kugelgelagerte Verschiebebühne, 1" Verstellweg, 2,62"L x 2,62"B



Linear Motion Ball Bearing Slides



Produkt #37-356 Lagernd



1



€246,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€246,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Manual

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 66.5 x 66.5
Verstellweg (Zoll): 1
Aufbau: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Höhe (Zoll): 1.00
Belastbarkeit, Normal (lbs): 40.0
Gewinde: (8) 10-32 on Top
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben: (2) #1/4 on Base
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 2.62
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen