

Lineare Hintergrundbeleuchtung mit mittlerer Intensität, 12“, grün 530 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Produkt #18-642 3-4 Tage

- 1 + **€939,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€939,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Green

Eingangsspannung (V):
24V

Modellnummer:
BL31310-530IC

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Größe (mm): 267.2 x 32.2 x 21.7
Wellenlänge (nm): 530.00
Gewicht (g): 286
Lebensdauer der LED (Stunden): 50000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (mm): 255.2 x 25
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant
Schutzart: IP50
Minimaler Eingangsstrom: 0.8A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)