

10 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen



Produkt **#59-545** **1 In Stock**

- 1 + €305⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€305,00 stückpreis
Stk. 5+	€290,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Pattern Location is Centered **Hinweis:**
No **NIST-Zertifikat:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.100 **Toleranz Größe (Zoll):**

25.40	Länge (mm):
12.7 x 25.4	Mustergroße (mm):
1.52 ±0.100	Dicke (mm):
76.20	Breite (mm):
±0.002	Line Width Tolerance (µm):

Optische Eigenschaften

Vacuum Deposited Chrome	Beschichtung:
10.00	Frequenz (lp/mm):
Opal Glass	Substrat: <input type="checkbox"/>
>3.0	Optische Dichte OD:
40-20	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. [Contact us](#) for more information.

- Chrom auf Opalglas
- Zur Bestimmung der Auflösung reflektierender Systeme
- Enge Toleranzen