

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#86-839** 3-4 TAGE



1



€705,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€705,00

Stk. 11+

€620,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.60

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung:
Uncoated

Typ:

Lens Array
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Toleranz Größe (mm): ±0.05
Größe (mm): 10.0 x 10.0
Divergenzwinkel (°): ±6
Pitch (µm): 250.00
Toleranz Pitch (µm): ±0.25
Radius R (mm): 0.711
Dicke (mm): 1.20
Toleranz Dicke (mm): ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen