

# 100 x 150mm, Blau, EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Backlight



Produkt **#33-461** [KONTAKT](#)

- 1 + **€395,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€395,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

**Farbe:**  
Blue

**Lebensdauer (Stunden):**  
50,000

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eingangsspannung (V):</b><br>24V nominal (min. 22 / max. 28)                                                                                                                                                                                |
| <b>Modellnummer:</b><br>BL-S100150-470                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 - 60                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Größe (mm):</b><br>150 x 139 x 30                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>470.00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (g):</b><br>253.00                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Aktive Fläche (mm):</b><br>100 x 150                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hinweis:</b><br>See Technical Information Tab for Typical Intensity                                                                                                                                                                         |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Backlight                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. Eingangsstrom:</b><br>0.42 - 0.49A                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Analoge Intensitätssteuerung:</b><br>10% @ 0.7V, 100% @ 10V                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trigger-Puls-Verzögerung:</b><br>10µm                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Strobed or Constant                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schutzart:</b><br>IP67                                                                                                                                                                                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>      |