

LED-Hintergrundbeleuchtung, 100 x 200 mm, 520 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Produkt #66-842 [KONTAKT](#)

- 1 + **€1.238,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.238,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Green

Modellnummer:
BL0408-5201C

Betriebstemperatur (°C):
0 to 65

Größe (mm): 123 H x 225 W x 19 D
Wellenlänge (nm): 520.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Wellenlängentoleranz (nm): ±25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Anzahl LEDs: 384.00
Anzahl an Kanäle: 2.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Gleichmäßigkeit (%): ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)