

100mm D. x 12,5mm FL, Aluminium beschichtet, parabolischer Reflektor



Produkt **#90-964** KONTAKT

- 1 + **€356,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€356,00
Stk. 11+
€313,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Durchmesser (mm):
100.00 +0.0/-0.5

Brennweite BW (mm):
12.50

Blende (f/#):

0.125
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm
Art der Beschichtung: Metal
Lochdurchmesser (mm): No Center Hole
Höhe (mm): 48.2 ±0.5
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen