

Irisblende mit Lamellen aus brüniertem Stahl, 75 mm maximale Apertur



Standard Series

Produkt #57-586 3-4 TAGE



1



€305,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€305,00

Stk. 5+

€268,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Unmounted

Min. Apertur (mm):
4.0, Typical

Max. Apertur (mm):
75.0

Außendurchmesser (mm): 100.0
Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 15.00
Anzahl Lamellen: 20.00
Dicke (mm): 9.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform
