

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

UV/VIS-Faser, 100 µm, 0,22 NA, 10 m Länge



Produkt #57-067 3-4 TAGE

1 **€48,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€48,00

Stk. 5+

€42,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
25.4

Material Hülle:
Polyimide

Manteldurchmesser (µm):

110 ±3
Beschichtung: UV/MS
Min. Biegehalbmesser (mm): 22/11 (Continuous/Momentary)
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Länge (m): 10.00
Numerische Apertur NA: 0.22
Betriebstemperatur (°C): -190 to +390
Außendurchmesser (µm): 124 ±3
Kerndurchmesser (µm): 100 ±3
Brechungsindex Kern n_d: 1.457
Brechungsindex Mantel n_d: 1.439
Wellenlängenbereich (nm): 190 - 1250
Toleranz Numerische Apertur (NA): ±0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen