

1" x 11,9", 0,75" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-110** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €63⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€63,00 stückpreis
Stk. 11-49	€57,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fresnel Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.06 **Mittendicke CT (Zoll):**

±0.05 **Toleranz Größe (Zoll):**

1.0 x 11.9 **Größe (Zoll):**

25.4 x 302.26 **Größe (mm):**

0.75 x 11.9 **Effektive Größe (Zoll):**

±0.020 **Toleranz Dicke (Inch):**

Optische Eigenschaften

19.05 **Effektive Brennweite EFL (mm):**

Acrylic **Substrat:**

Uncoated **Beschichtung:**

400 - 1100 **Wellenlängenbereich (nm):**

0.75 **Effektive Brennweite EFL (Zoll):**

200.00 **Linien pro Zoll:**

1.49 **Brechungsindex (n_d):**

85 (Typical) **Transmission (%):**

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum) **Betriebstemperatur (°C):**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 242:**

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

