

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

EO M Plan Apo unendlich korrigiertes Objektiv mit senr langem Arbeitsabstand, 100X



50XEO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

Produkt #59-882 3-4 TAGE



1



€4.876,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.876,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld (mm):
0.24

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.064mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.088mm

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
0.128mm

Brennweite BW (mm):

2.00
Länge (mm): 82.00
Länge ohne Gewinde (mm): 82.00
Vergrößerung: 100X
Max. Durchmesser (mm): 34
Numerische Apertur NA: 0.55
Gewinde: M26 x36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 200mm
Typ: Microscope Objective
Auflösung (µm): 0.5
Schärfentiefe (µm): 0.90
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24: 0.24
Betriebstemperatur (°C): +10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz: <85% with no condensation
Arbeitsabstand (mm): 13.0
Gewicht (g): 340.00
Wellenlängenbereich (nm): 390 - 780
Art: Infinity Corrected
Feldzahl: 24
Parfokallänge (mm): 95
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen