

# 1,00X Vergrößerung, InfiniGage Zwischenring

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt #62-850 **1 In Stock**

- 1 + €78<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

## Mengenrabatte

Stk. 1+	€78,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

## Downloadbereich

## Produktdetails

Lens Accessory **Typ:**  
**Compatible Lens:**  
[#62-830](#) & [#62-831](#)

## Optische Eigenschaften

6.4mm **Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:**

**Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor:**

4.8mm

52.00 **Arbeitsabstand (mm):**

1X **Vergrößerung:**

## Gewinde & Montage

C-Mount **Mount:**

## Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Konform](#) **Reach 224:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Akkurate Messungen für jedes Bildfeld
- Infinigage™ ist ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen
- 7 Zwischenringe ermöglichen eine Vielzahl von Vergrößerungen
- UV-Modell erhältlich

Die sieben verschiedenen Zwischenringe, die an das Infinigage™ Objektiv passen, ermöglichen eine große Auswahl an Vergrößerungen und Arbeitsabstände. 11,8 mm und 12,5 mm Filter zur Polarisierung oder Farbbestimmung können an das Infinigage™ angeschraubt werden ohne die äußeren Abmessungen zu verändern. Bei Verwendung der optionalen DL Verdopplungstuben verdoppelt sich die Vergrößerung und halbiert sich das Bildfeld. Das Infinigage™ ist auch als UV-Modell (optimiert für 250 - 700 nm) verfügbar.

**Bitte beachten Sie:** Das Infinigage CW Objektiv ist nur mit CW Zwischenringen kompatibel.

## Technische Informationen

	Magnification	Working Distance	Field of View on 1/2" Sensor	Field of View on 1/3" Sensor
Infinigage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional)	0.25X	286mm	25.6mm	19.2mm
	0.5X	155mm	12.8mm	9.6mm
	0.66X	120mm	9.7mm	7.3mm
	1.0X	85mm	6.4mm	4.8mm
	1.3X	72mm	4.9mm	3.6mm
	1.5X	67mm	4.3mm	3.2mm
	2.0X	52mm	3.2mm	2.4mm