

[Alle 17 Produkte der Produktfamilie](#)

LED-Hintergrundbeleuchtung, 101,6 x 101,6 mm, blau, hohe Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Produkt **#28-757** **1 In Stock**

-

1

+

€955^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€955,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
BL2-0404470IC	Modellnummer:
50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
4	Anzahl an Kanäle:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Gleichmäßigkeit (%): ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)	
Advanced Illumination	Hersteller:
Backlight	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
101.6 H x 101.6 W x 24.1 D	Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
470	Wellenlänge (nm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to 60	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich

Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden und einer typischen Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche von ±6% eignen sich diese Leuchten ideal für diverse Industrieanwendungen.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.