

## LED-Hintergrundbeleuchtung, 101,6 x 101,6 mm, grün, hohe Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Produkt **#28-758** **1 In Stock**

- 1 + €955<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€955,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

BL2-0404530IC **Modellnummer:**

50,000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

4 **Anzahl an Kanäle:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

**Hinweis:**  
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

**Gleichmäßigkeit (%):**  
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)

**Hersteller:**  
Advanced Illumination

**Gehäusegeometrie:**  
Backlight

**Betriebsmodus:**  
Constant

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

**Größe (mm):**  
101.6 H x 101.6 W x 24.1 D

## Optische Eigenschaften

**Farbe:**  
Green

**Wellenlänge (nm):**  
530

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

**Stecker:**  
Flying Leads

**Stromversorgung:**  
Power Supply Required and Sold Separately:  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

## Umwelt & Haltbarkeit

**Betriebstemperatur (°C):**  
0 to 60

## Konformität mit Standards

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich

Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden und einer typischen Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche von ±6% eignen sich diese Leuchten ideal für diverse Industrieanwendungen.

**Hinweis:** Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.