

TECHSPEC® 101,6mm Länge, 1/4-20 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung



TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

Produkt **#84-353** **8 In Stock**

-

1

+

€140⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

30.00

Verstellweg (mm):

101.60

Länge (mm):

Gewinde & Montage	
1/4-20	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
 - 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
 - Vertikale Verstellung möglich
 - Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser
- Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen [Bühnen](#). Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.